



單向節流閥

GRLA-1/8-QB-5/16-U

料號: 534659

FESTO



技術參數

特性	值
閥功能	單向節流閥功能, 用於排氣
氣壓連接, 氣口 1	QB-5/16
氣壓連接, 氣口 2	1/8 NPT
驅動類型	手動
可調元件	開槽頭螺絲
安裝類型	具螺紋的 具外 (公) 螺紋
節流方向上的標準額定流量	8.37 cfm
逆止方向上的標準額定流量	6.43 ... 8.55 cfm
環境溫度	32 ... 140 °F
裝配位置	任何
操作壓力的完整溫度範圍	-13.8 ... 116 Psi
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	13.5 cfm
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	13.5 ... 14 cfm
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
介質溫度	32 ... 140 °F
最大緊固扭矩	5.2 ft-lbf
產品重量	0.77 oz
Material of threaded plug	黃銅 鍍鎳
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material hollow bolt	黃銅 鍍鎳
Material release ring	POM
Material knurled head	黃銅 鍍鎳
Material adjusting screw	黃銅 鍍鎳
Material swivel fitting	PBT-加強