



# 單向節流閥

## GR-QB-5/32-U

料號: 534680

FESTO

該型號適用於真空。



### 技術參數

特性	值
閥功能	單向節流功能
氣壓連接, 氣口 1	QB-5/32
氣壓連接, 氣口 2	QB-5/32
驅動類型	手動
可調元件	開槽頭螺絲
安裝類型	線路安裝 具通孔 選配
節流方向上的標準額定流量	1.7 cfm
逆止方向上的標準額定流量	0.6 ... 1.7 cfm
操作壓力	-13.8 ... 116 Psi
環境溫度	0 ... 60 °C
Material housing	PBT-加強
裝配位置	任何
Standard flow rate in flow control direction 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3 cfm
Standard flow rate in non-return direction at 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	2.4 ... 3.2 cfm
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
介質溫度	32 ... 140 °F
產品重量	0.4 oz
Material of threaded plug	黃銅 鍍鎳
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material knurled head	黃銅 鍍鎳
Material adjusting screw	黃銅 鍍鎳