


# 緩啟動閥

## MS12-DE

料號: 535034

FESTO

用於氣路板組裝, 具 G 螺紋.



## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
排氣功能	可節流
驅動類型	電動
裝配位置	任何
手動控制	位置鎖定 推力
設計結構	活塞座
復位類型	機械彈簧
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	內部的
流量方向	不可逆
閥功能	2/2
切換位置指示器	具配件
操作壓力	3 ... 16 bar
標準額定流量	25,000 ... 42,000 l/min
循環功率	100 %
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 ... 50 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-10 ... 50 °C
產品重量	3,800 g
Signal status display	具配件
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
Material seals	NBR
Material housing	壓鑄鋁