

緩啟動閥 MS12N-DE

訂貨編號: 535039

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|---------------------------------|
| 排氣功能 | 具有節流選項 |
| 驅動方式 | 電控 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 手動裝置 | 鎖定式 按鈕式 |
| 結構特點 | 活塞閥座 |
| 復位類型 | 彈簧復位 |
| 嚮導類型 | 嚮導驅動 |
| 嚮導氣源 | 內嚮導 |
| 流向 | 不可逆 |
| 閥功能 | 2/2 |
| 開關位置指示器 | 透過附件安裝 |
| 工作壓力 | 3 bar...16 bar |
| 標準標稱流量 | 25000 l/min...42000 l/min |
| 持續通電率 | 100% |
| CE 認證 (見合格聲明) | 符合歐盟低電壓指令 |
| CE 標記 (見合格聲明) | 符合英國電氣設備相關規定 |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-] |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 介質溫度 | -10 °C...50 °C |
| 防護等級 | IP65 |
| 環境溫度 | -10 °C...50 °C |
| 產品重量 | 3800 g |
| 訊號狀態顯示器 | 透過附件安裝 |
| 安裝方式 | 是否要 : 管式安裝 具有附件 |
| 密封件材質 | NBR |
| 外殼材質 | 壓鑄鋁 |