

# 油霧器 MS12-LOE

料號: 535041

FESTO

用於氣路板組裝, 具 G 螺紋.



代表範例

## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
尺寸	12
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
設計結構	比例式標準油霧器
操作壓力	1 ... 16 bar
油霧器起作用所需的最小流量	400 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
油的粘度	ISO VG 32
環境溫度	0 ... 60 °C
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
Material housing	壓鑄鋁
Material bowl	鍛造鋁合金