

精密過濾器 MS12-LFM

訂貨編號: 535042

FESTO



資料表

特性	值
系列	MS
尺寸	12
結構特點	纖維過濾器
工作壓力	0.8 bar...20 bar
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
儲存溫度	-10 °C...60 °C
安裝方式	是否要： 管式安裝 具有附件
安裝位置	垂直 +/-5°
外殼材質	壓鑄鋁
過濾器材料	硼矽酸鹽纖維
碗罩材料	精製鋁合金
材料說明	RoHS 合規