


直線旋轉夾緊氣缸 CLR-16-20-L-P-A

訂貨編號: 535438

FESTO



資料表

| 特性 | 值 |
|-----------------------|----------------------------------|
| 總行程 | 30 mm |
| 活塞直徑 | 16 mm |
| 活塞桿螺紋 | M4 |
| 旋轉角 | 90 度 +/-4 度 |
| 夾緊行程 | 20 mm |
| 緩衝 | 兩端具有彈性緩衝環/墊 |
| 安裝位置 | 可選 |
| 結構特點 | 缸徑 活塞桿 缸筒 |
| 位置偵測 | 透過近接開關 |
| 擺動方向 | 左 |
| 工作壓力 | 2 bar...10 bar |
| 工作模式 | 雙作用 |
| 工作介質 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和嚮導介質說明 | 可用潤滑介質工作 (之後須一直潤滑介質工作) |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - 中等耐腐蝕能力 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度 | -10 °C...80 °C |
| 2 bar 時的有效夾緊力 | 17 N |
| 4 bar 時的有效夾緊力 | 36 N |
| 6 bar 時的有效夾緊力 | 53 N |
| 夾緊手指螺釘的最大緊固扭矩 | 3 Nm |
| 6 bar 時的理論夾緊力 | 90 N |
| 產品重量 | 190 g |
| 安裝方式 | 是否要 : 具通孔 透過內螺紋安裝 具有附件 |
| 氣動介面 | M5 |
| 墊圈螺絲材質 | 鋼 鍍鋅 |

| 特性 | 值 |
|-------|-------------------|
| 蓋子材料 | 精製鋁合金 含塗層 |
| 密封件材質 | NBR TPE-U(PU) |
| 外殼材質 | 精製鋁合金 光滑陽極氧化處理 |
| 活塞桿材質 | 高合金不鏽鋼 |
| 缸筒材料 | 精製鋁合金 光滑陽極氧化處理 |