

# 過濾減壓閥 MS4-LFR-1/4-D7-EUV-AS

訂貨編號: 535722

FESTO



## 資料表

特性	值
尺寸	4
系列	MS
控制鎖	可鎖定旋轉手柄 可以用附件關閉
安裝位置	垂直 +/-5°
過濾等級	40 µm
冷凝水排放裝置	全自動
結構特點	具壓力錶的過濾調壓閥
最大冷凝容積	25 ml
控制器功能	輸出壓力常數 具有二級排氣 具有回流功能
保護罩	整合金屬濾杯
壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位)	具有壓力錶
工作壓力	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
壓力調整範圍	0.5 bar...12 bar
最大壓力遲滯	0.25 bar
標準標稱流量	1500 l/min
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
適合食品產業使用	見補充材料說明
輸出的空氣純淨度等級	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	475 g
安裝方式	是否要: 面板式安裝 管式安裝 具有附件

特性	值
氣動介面，氣口 1	G1/4
氣動介面，氣口 2	G1/4
材料說明	RoHS 合規
底座材質	壓鑄鋁
控制面板材料	PA POM
密封件材質	NBR
過濾器材料	PE
外殼材質	壓鑄鋁
膜片材質	NBR
碗罩材料	壓鑄鋁 精製鋁合金
螢幕材料	PA
絕緣板材質	POM