



# 油霧器

## MS4-LOE-1/8-U-Z

產品代號: 535793

FESTO

金屬保護罩, 氣流方向: 從右到左.



### 技術參數

| 特性            | 值                  |
|---------------|--------------------|
| 尺寸            | 4                  |
| 系列            | MS                 |
| 裝配位置          | 垂直 +/- 5°          |
| 設計結構          | 比例式標準油霧器           |
| 最大儲油能力        | 36 cm <sup>3</sup> |
| 杯罩保護          | 具有整合的金屬外殼          |
| 輸入壓力 1        | 1 ... 12 bar       |
| 油霧器起作用所需的最小流量 | 40 l/min           |
| 標準額定流量        | 1,100 l/min        |
| 工作介質          | 壓縮空氣               |
| 耐腐蝕等級 CRC     | 2                  |
| 儲藏溫度          | -10 ... 60 °C      |
| 介質溫度          | -10 ... 60 °C      |
| 油的粘度          | ISO VG 32          |
| 環境溫度          | -10 ... 60 °C      |
| 產品重量          | 354 g              |
| 安裝類型          | 具附件<br>可選<br>線路安裝  |
| 氣壓連接, 氣口 1    | G1/8               |
| 氣壓連接, 氣口 2    | G1/8               |
| 外殼的材料訊息       | 壓鑄鋁                |
| 杯罩的材料訊息       | 壓鑄鋁<br>鍛造鋁合金       |
| 觀察窗的材料訊息      | PA                 |