

# 閥島


## CPA10-ASI-VI

產品代號: 535847

FESTO

網格尺寸10 mm如果需要訂貨, 先啟動閥島配置器

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



代表範例

## 技術參數

~ConfIndependentDatasheet

特性	值
閥功能	2x3/2 常開/常閉, 單電控 2x3/2 常閉, 單電控 2x3/2 常開, 單電控 5/2 單電控 5/2 雙穩 5/3 中位加壓式 5/3 中位排氣式 5/3 中位封閉式
標準額定流量	300 l/min
工作壓力	-0.9 ... 10 bar
電氣連接	AS-Interface
閥位的最大數量	8
壓力區的最大數目	4
環境溫度	-5 ... 50 °C
寬度	10 mm
保護等級	IP65
寬度尺寸	10 mm
驅動類型	電氣的
閥島型號	12
設計結構	活塞滑塊
嚮導氣源	外置的 內建的
閥島結構	模組化可擴展
切換位置指示器	LED
嚮導壓力	3 ... 8 bar
額定工作電壓 DC	24 V
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
耐腐蝕等級 CRC	2
介質溫度	-5 ... 50 °C