


真空過濾器 VAF-PK-3

料號: 535883

FESTO

管線式結構



技術參數

特性	值
額定尺寸	2 mm
裝配位置	任何
過濾等級	50 µm
操作壓力	-0.95 ... 0 bar
操作壓力注意事項	僅適用於開放式真空系統的應用上
Flow rate at negative pressure of -0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi)	50.8 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	0 ... 40 °C
產品重量	4 g
安裝類型	線路安裝
氣壓連接	PK-3 具聯合螺帽
Material of union nut	POM
材料備註	符合 RoHS
Material filter	網孔 PA
Material housing	PA
噴射脈衝適用性	<= 8 bar