

# 精密過濾器 MS6N-LFM-1/2-BRV-DA

訂貨編號: 536859

FESTO



## 資料表

| 特性                  | 值                                       |
|---------------------|---|
| 系列                  | MS                                      |
| 尺寸                  | 6                                       |
| 結構特點                | 纖維過濾器                                   |
| 過濾等級                | 1 µm                                    |
| 冷凝水排放裝置             | 全自動                                     |
| 工作壓力                | 2 bar...12 bar                          |
| 工作介質                | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4]<br>惰性氣體 |
| 輸出的空氣純淨度等級          | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [5:7:3]         |
| 乾淨空氣等級的最大標準流量       | 950 l/min                               |
| 潔淨空氣等級的最小標準流量       | 140 l/min                               |
| 過濾效率                | 99.99 %                                 |
| 最大冷凝容積              | 38 cm <sup>3</sup>                      |
| 保護罩                 | 塑膠濾杯保護罩                                 |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 2 - 中等耐腐蝕能力                             |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 適合食品產業使用            | 見補充材料說明                                 |
| 介質溫度                | -10 °C...60 °C                          |
| 環境溫度                | -10 °C...60 °C                          |
| 儲存溫度                | -10 °C...60 °C                          |
| 殘餘含油量               | 0.5 mg/m <sup>3</sup>                   |
| 差壓顯示器               | 畫面顯示                                    |
| 安裝方式                | 是否要：<br>管式安裝<br>具有附件                    |
| 安裝位置                | 垂直 +/-5°                                |
| 氣動介面，氣口 1           | 1/2 NPT                                 |
| 氣動介面，氣口 2           | 1/2 NPT                                 |
| 外殼材質                | 壓鑄鋁                                     |
| 過濾器材料               | 硼矽酸鹽纖維                                  |

| 特性    | 值       |
|-------|---------|
| 碗罩材料  | PC      |
| 密封件材質 | NBR     |
| 材料說明  | RoHS 合規 |
| 產品重量  | 600 g   |