


# 精密過濾器

## MS6N-LFM-1/2-BRV-DA-Z

料號: 536862

FESTO

1 µm 過濾器，塑料過濾杯加上塑料保護罩，全自動排水裝置，具壓差指示器，氣流方向從右到左。



### 技術參數

特性	值
系列	MS
尺寸	6
設計結構	纖維過濾器
過濾等級	1 µm
冷凝水排放	全自動
操作壓力	2 ... 12 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
輸出口的空气純淨度	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
空氣品質等級的最大標準流量	950 l/min
空氣品質等級的最小標準流量	140 l/min
過濾器功效	99.99 %
最大冷凝物容積	38 cm <sup>3</sup>
杯罩保護	塑料防護裝置
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Food-safe	See Supplementary material information
介質溫度	-10 ... 60 °C
環境溫度	-10 ... 60 °C
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
殘餘油含量	0.5 mg/m <sup>3</sup>
壓差顯示	視覺指示器
安裝類型	線路安裝 具配件 選配
裝配位置	垂直 +/- 5°
氣壓連接, 氣口 1	1/2 NPT
氣壓連接, 氣口 2	1/2 NPT
Material housing	壓鑄鋁
Material filter	硼酸鹽纖維
Material bowl	PC
Material seals	NBR
材料備註	符合 RoHS
產品重量	600 g