



精密過濾器

MS6N-LFM-1/2-ARM-DA-Z

產品代號: 536892

FESTO

0.01 此 過濾器, 塑料過濾杯加上塑料保護罩, 手動排水裝置, 具差壓指示器, 氣流方向從右到左.



技術參數

特性	值
尺寸	6
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	0.01 µm
過濾器功效	99.9999 %
冷凝水排放	手動旋轉
設計結構	纖維過濾器
冷凝物最大容積	38 cm ³
杯罩保護	塑料防護裝置
差壓顯示	視覺指示器
輸入壓力 1	0 ... 20 bar
標準額定流量	480 l/min
工作介質	過濾、未潤滑壓縮空氣, 過濾精度 1 此
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	1.7.2 符合 DIN ISO 8573-1標準
介質溫度	-10 ... 60 °C
殘渣油的成分	0.01 mg/m ³
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	600 g
安裝類型	具附件 可選 線路安裝
氣壓連接, 氣口 1	NPT1/2-14
氣壓連接, 氣口 2	NPT1/2-14
材料備註	不含有黃銅和PTFE
密封件的材料訊息	NBR
過濾器的材料訊息	硼 酸鹽纖維
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
杯罩的材料訊息	PC