

模組連接件 MS12-MV

訂貨編號: 537134

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	12
系列	MS
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
儲存溫度	-10 °C...60 °C
介質溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	500 g
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
板材料	壓鑄鋁
螺絲材料	鋼