


# Sub-base-SET MS12-AGI

料號: 537138

FESTO

來自 MS 系列, 具 G 螺紋



## 技術參數

特性	值
尺寸	12
系列	MS
裝配位置	任何
操作介質	空氣品質等級 5:7:- 符合DIN ISO 8573-1標準
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	1,300 g
氣壓連接, 氣口 1	G2
氣壓連接, 氣口 2	G2
材料備註	符合 RoHS
Material of connecting plate	壓鑄鋁
Material seals	NBR