

過濾器

MS12-LF-G-EUV

料號: 537151

FESTO

40 µm 過濾精度, 金屬保護杯罩, 採用全自動冷凝水排放裝置,
流量方向: 從左到右.



技術參數

特性	值
尺寸	12
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	40 µm
冷凝水排放	全自動 手動瞬間接觸
設計結構	具有離心式分離器的燒結濾芯
最大冷凝物容積	400 cm ³
杯罩保護	具有整合的金屬外殼
操作壓力	2 ... 12 bar
標準額定流量	12,500 ... 16,000 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	5 ... 60 °C
輸出口的空气純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4]
介質溫度	5 ... 60 °C
環境溫度	5 ... 60 °C
使用壽命特性	>= 1,000 std
產品重量	7,000 g
安裝類型	線路安裝 具安裝支架 選配
氣壓連接, 氣口 1	內部的
氣壓連接, 氣口 2	內部的
Material of cover	PA
Material seals	NBR
Material filter	燒結銅
Material housing	壓鑄鋁
Material bowl	鍛造鋁合金
Material screen	PC