


活性炭過濾器 MS12-LFX-G-U

料號: 537155

FESTO

金屬保護杯罩, 氣流方向: 從左到右.



技術參數

特性	值
尺寸	12
系列	MS
裝配置置	垂直 +/- 5°
冷凝水排放	手動旋轉
設計結構	纖維過濾器
杯罩保護	具有整合的金屬外殼
操作壓力	0 ... 20 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:4:2] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
介質溫度	5 ... 30 °C
殘餘油含量	<= 0.003 mg/m3
環境溫度	-10 ... 60 °C
產品重量	7,000 g
安裝類型	線路安裝 具安裝支架 選配
Material of cover	PA
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material filter	活性炭 纖維
Material housing	壓鑄鋁
Material bowl	鍛造鋁合金
Material screen	PC