

超精細過濾器 MS4-LFM-1/4-AUV-DA

訂貨編號: 537214

FESTO



資料表

特性	值
系列	MS
尺寸	4
結構特點	纖維過濾器
過濾等級	0.01 µm
冷凝水排放裝置	全自動
工作壓力	2 bar...12 bar
工作介質	壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
輸出的空氣純淨度等級	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
乾淨空氣等級的最大標準流量	360 l/min
潔淨空氣等級的最小標準流量	54 l/min
過濾效率	99.9999 %
最大冷凝容積	25 ml
保護罩	整合金屬濾杯
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
適合食品產業使用	見補充材料說明
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
儲存溫度	-10 °C...60 °C
殘餘含油量	0.01 mg/m ³
差壓顯示器	畫面顯示
安裝方式	是否要: 管式安裝 具有附件
安裝位置	垂直 +/-5°
氣動介面, 氣口 1	G1/4
氣動介面, 氣口 2	G1/4
外殼材質	壓鑄鋁
過濾器材料	硼矽酸鹽纖維

特性	值
碗罩材料	壓鑄鋁 精製鋁合金
螢幕材料	PA
密封件材質	NBR
材料說明	RoHS 合規
產品重量	350 g