



# 調壓閥

## LR-1/8-DB-7-O-MINI

料號: 537642

FESTO

直接控制式調壓閥，工作壓力最高可達到 7 bar，不具壓力錶。



### 技術參數

特性	值
尺寸	Mini型
寬度	44 mm
系列	DB
驅動器鎖	旋轉手柄，具鎖定
裝配位置	任何
設計結構	調壓閥不具壓力錶
控制器功能	具第二排氣通道 具回流
壓力錶	Prepared for G1/8
操作壓力	1.5 ... 10 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 7 bar
最大壓力遲滯	0.5 bar
標準額定流量	>= 800 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [---]
耐腐蝕等級 CRC	1
介質溫度	-5 ... 50 °C
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	150 g
安裝類型	選配 前面板安裝 線路安裝 具通孔 具安裝支架
壓力錶接口	G1/8
氣壓連接，氣口 1	G1/8
氣壓連接，氣口 2	G1/8
材料備註	符合 RoHS
密封件的材料訊息	NBR
材料訊息，旋轉手柄	POM
外殼的材料訊息	PA-加強