


閥島 VTUB.



## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
閥功能	3/2 常閉, 單穩態 3/2 常開, 單穩態 4/2 雙穩態 4/2 單穩態
閥尺寸	20 mm
最大標準額定流量	1000 l/min at 20 mm
標準額定流量	200 ... 1,000 l/min
操作壓力	-0.9 ... 8 bar
電氣連接	個別連接 Multi-pin插頭
閥位的最大數量	16
環境溫度	-5 ... 50 °C
防護等級	IP65
額定尺寸	7 mm
排氣功能	不可節流
驅動類型	電動
密封原理	軟性
閥島型號	24
設計結構	活塞滑塊
嚮導類型	由嚮導控制
嚮導氣源	外部 內部的
流量方向	不可逆
閥島結構	固定網格
Signal status display	LED
嚮導壓力	2 ... 8 bar
適合真空	是
容許的電壓波動	+/- 10 %
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU 低電壓設備指導原則
耐腐蝕等級 CRC	1
介質溫度	-5 ... 50 °C
嚮導排氣口82	非管道式
嚮導排氣口84	非管道式
材料備註	符合 RoHS
密封件的材料訊息	FPM HNBR NBR