



漫射感測器 SOEG-RT-M5-NS-K-L

料號: 537680
將停止供貨的產品

FESTO

圖形結構

Type to be discontinued. Available until 2020. See Support Portal for alternative products.



技術參數

特性	值
設計	圓形
符合標準	EN 60947-5-2
授權	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯
測量變量	位置
測量原則	光電元件
測量方式	漫反射式感測器
光的類型	紅外線
工作範圍	50 mm
環境溫度	0 ... 55 °C
開關輸出	NPN
切換元件功能	燈光切換
最大切換頻率	250 Hz
最大輸出電流	100 mA
電壓降	≤ 2 V
短路強度	脈衝調制
工作電壓範圍 DC	10 ... 30 V
殘餘波動	20 %
無效電流	15 mA
極性保護	用於所有電接口
電氣連接	電纜 3芯
電纜長度	2.5 m
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
尺寸	M5x0,5
安裝類型	具鎖定螺帽
緊固扭矩	1.5 Nm
產品重量	35 g
Material housing	高合金鋼, 耐腐蝕
Material of union nut	高合金鋼, 耐腐蝕
工作狀態顯示	黃色 LED
Ambient temperature with flexible cable installation	0 ... 55 °C
防護等級	IP67
耐腐蝕等級 CRC	4 - Very high corrosion stress