


# 真空錶

## VAM-63-V1/9-R1/4-EN

料號: 537814

FESTO

具顯示單位 bar 和 psi.



### 技術參數

| 特性                        | 值  |
|---------------------------|--|
| 壓力錶的額定尺寸                  | 63                                       |
| 連接的位置                     | 後側中心                                     |
| 基於標準                      | DIN EN 837-1                             |
| 柱頭螺栓上的密封件類型               | 外表層                                      |
| 裝配位置                      | 任何                                       |
| 設計結構                      | Bourdon-管壓力錶                             |
| 顯示範圍【bar】                 | -1 ... 9 bar                             |
| Display range             | 0 ... 130 psi                            |
| 指示範圍                      | -30 ... 0 inHg                           |
| 刻度                        | 雙刻度<br>Bar (外部)<br>英寸 hg (內部) / psi (內部) |
| 操作壓力                      | -1 ... 9 bar                             |
| 操作介質                      | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]            |
| 注意: 操作和嚮導介質               | 潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)                       |
| 連續負載係數                    | 0.75                                     |
| 可變負載係數                    | 0.66                                     |
| 耐腐蝕等級 CRC                 | 0 - No corrosion stress                  |
| PWIS conformity           | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| 介質溫度                      | -20 ... 60 °C                            |
| 環境溫度                      | -10 ... 60 °C                            |
| 產品重量                      | 83 g                                     |
| 測量精度等級                    | 2,5                                      |
| 安裝類型                      | 具螺紋的                                     |
| 氣壓連接                      | R1/4                                     |
| Material of threaded plug | 黃銅                                       |
| 材料備註                      | 符合 RoHS                                  |
| Material housing          | ABS                                      |
| Material screen           | PS                                       |