

精密調壓閥

MS6N-LRP-1/4-D4-A8-Z

料號: 538032

FESTO

非直控式調壓閥，工作壓力最高 2.5 bar，壓力輸出到前端。



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------------------|---------------------------------------|
| 尺寸 | 6 |
| 系列 | MS |
| 驅動器鎖 | 旋轉手柄，具鎖定 |
| 裝配位置 | 任何 |
| 設計結構 | 嚮導控制的精確型調壓閥 |
| 控制器功能 | 輸出壓力恆定 具第二排氣通道 |
| 壓力錶 | Prepared for G1/8 |
| Operating pressure MPa | 0.1 ... 1.4 MPa |
| 操作壓力 | 1 ... 14 bar |
| 壓力控制範圍 | 0.05 ... 2.5 bar |
| 最大壓力遲滯 | 0.02 bar |
| 流量，二級排氣 | >= 450 l/min |
| 標準額定流量 | >= 1,100 l/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4] 惰性氣體 |
| 注意: 操作和嚮導介質 | 潤滑操作不可行 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 儲藏溫度 | -10 ... 60 °C |
| 介質溫度 | -10 ... 60 °C |
| 環境溫度 | -10 ... 60 °C |
| 產品重量 | 1,000 g |
| 安裝類型 | 前面板安裝 線路安裝 具配件 選配 |
| 氣壓連接, 氣口 1 | 1/4 NPT |
| 氣壓連接, 氣口 2 | 1/4 NPT |
| 氣壓連接, 氣口 3 | G1/4 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material housing | 鋁 |