

# 精密減壓閥 MS6N-LRP-3/8-D4-A8-Z

訂貨編號: 538040

FESTO



## 資料表

| 特性                   | 值  |
|----------------------|--|
| 尺寸                   | 6  |
| 系列                   | MS                                       |
| 控制鎖                  | 可鎖定旋轉手柄                                  |
| 安裝位置                 | 可選                                       |
| 結構特點                 | 嚮導式膜片精密控制閥                               |
| 控制器功能                | 輸出壓力常數<br>具有二級排氣                         |
| 壓力錶 (類比) 或壓力顯示器 (數位) | 為 G1/8 準備                                |
| 工作壓力                 | 0.1 MPa...1.4 MPa<br>1 bar...14 bar      |
| 壓力調整範圍               | 0.05 bar...2.5 bar                       |
| 最大壓力遲滯               | 0.02 bar                                 |
| 二次排氣流量               | 450 l/min                                |
| 標準標稱流量               | 1400 l/min                               |
| 工作介質                 | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性氣體 |
| 工作和嚮導介質說明            | 不可用潤滑介質工作                                |
| 耐腐蝕等級 CRC            | 2 - 中等耐腐蝕能力                              |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性  | VDMA24364-B2-L                           |
| 儲存溫度                 | -10 °C...60 °C                           |
| 介質溫度                 | -10 °C...60 °C                           |
| 環境溫度                 | -10 °C...60 °C                           |
| 產品重量                 | 1000 g                                   |
| 安裝方式                 | 是否要:<br>面板式安裝<br>管式安裝<br>具有附件            |
| 氣動介面, 氣口 1           | 3/8 NPT                                  |
| 氣動介面, 氣口 2           | 3/8 NPT                                  |
| 氣動介面, 氣口 3           | G1/4                                     |
| 材料說明                 | RoHS 合規                                  |

| 特性    | 值   |
|-------|-----|
| 密封件材質 | NBR |
| 外殼材質  | 鋁   |