

電磁線圈


MSFW-230AC-KX-M-EX

料號: 538216

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.

可提供的電纜長度為 1 到 99 m



技術參數

特性	值
裝配置	任何
切換位置指示器	否
最小提取時間	10 ms
循環功率	100%
線圈的特性參數	230 V AC: 50/60 Hz, power 4.2 VA
容許的頻率波動	+/- 5 %
容許的電壓波動	+/- 10 %
ATEX(防爆) 標準-氣體	II 2G
防氣爆	Ex mb II T5
ATEX(防爆) 標準-灰塵	II 2D
防塵爆	Ex tD A21 IP65 T95°C
EU以外的防爆保護認證	EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU)
周遭防爆溫度	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
認證核發部門	PTB 03 ATEX 2098 X
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX) 根據 EU 低電壓設備指導原則
防護等級	IP65
環境溫度	-20 ... 40 °C
產品重量	170 g
電氣連接	電纜
電纜長度	< 85 m
導體的額定截面	0.75 mm ²
安裝類型	具滾花螺帽
材料備註	符合 RoHS
材料訊息, 電磁線圈	鋁 環氧樹脂 銅 鋼
材料訊息, 線圈	銅