



夾緊單元 KEC-20-S

料號: 538243

FESTO



技術參數

特性	值
裝配位置	任何
夾緊的類型以及動作的方向	位於兩端 由彈簧夾緊, 由壓縮空氣釋放
安全功能	Stopping a linear movement
性能等級 (PL)	Kat. 1, PLc
操作壓力	3.8 ... 8 bar
Max. permissible test pressure	10 bar
最小釋放壓力	3.8 bar
需要被夾取的圓形材料	20 mm
授權	IFA
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 機器設備指導原則
認證核發部門	IFA 0404023
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
環境溫度	-10 ... 60 °C
靜態保持力	3,200 N
產品重量	4,515 g
安裝類型	具內 (母) 螺紋 具配件
Release connection, clamping unit	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material spring	高合金鋼
Material housing	鍛造鋁合金
Material clamp jaws	工具用鋼
Material piston	鍛造鋁合金