



近接感測器 SIEF-Q40S-PA-S-2L

料號: 538341

FESTO

具插頭, 半齊平式安裝



技術參數

特性	值
設計	方形
符合標準	EN 60947-5-2
授權	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
測量原則	電感式
額定切換距離	35 mm
可靠的切換距離	28.35 mm
縮小係數	鋁 = 1.0 不鏽鋼, St 18/8 = 1.0 銅 = 1.0 黃銅 = 1.0 鋼, St 37 = 1.0
環境溫度	-30 ... 85 °C
重複精度	0.7 mm
開關輸出	PNP
切換元件功能	反應頻率
滯後	1.05 ... 5.25 mm
最大切換頻率, DC	250 Hz
最大輸出電流	200 mA
電壓降	<= 1.8 V
短路強度	脈衝調制
工作電壓範圍 DC	10 ... 65 V
殘餘波動	10 %
無效電流	<= 15 mA
極性保護	用於所有電接口
電氣連接	4-pin Fixcon M12x1 插頭
尺寸	40x40x65 mm
安裝類型	具通孔 半齊平式安裝
產品重量	156 g
Material housing	PA PBT-加強
預備狀態顯示	綠色LED
工作狀態顯示	黃色LED
防護等級	IP67
對磁場的抗干擾能力	DC和AC 磁場
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress