



流量感測器

SFE3-F500-L-W18-2NB-K1

料號: 538528

FESTO

具顯示



技術參數

特性	值
授權	C-Tick
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
材料備註	含有 PWIS
流量測量範圍初始值	5 l/min
流量測量範圍最終值	50 l/min
操作壓力	-0.7 ... 7 bar
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [1:4:2] 氮
介質溫度	0 ... 50 °C
環境溫度	0 ... 50 °C
精度, FS	5 %FS
開關輸出	2xNPN
切換功能	視窗比較器 閾值比較器
切換元件功能	常閉觸點 常開觸點
切換點的重複能力, FS	3 %
開啟時間	50 ms
類比輸出	1 - 5 V
耐負載能力	> 50 kOhm
指示範圍	5 ... 50 l/min
工作電壓範圍 DC	12 ... 24 V
電氣連接	電纜
電纜長度	1 m
電纜護套的材料訊息	PVC
安裝類型	具通孔
裝配位置	垂直 水平
氣壓連接	內螺紋 G1/8
產品重量	90 g
外殼的材料訊息	鋁 PA
顯示類型	31-字母數字
防護等級	IP40
耐腐蝕等級 CRC	2 - Moderate corrosion stress