



流量感測器

SFEV-R0100-L-2PD-K1

料號: 538553

FESTO

獨立顯示SFET-F和SFET-R 流量轉換器



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------|-------------------------------|
| 授權 | RCM Mark |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 |
| 材料備註 | 含有 PWIS |
| 環境溫度 | 0 ... 50 °C |
| 開關輸出 | 2xPNP |
| 切換功能 | 視窗比較器 閾值比較器 |
| 切換元件功能 | 常閉觸點 常開觸點 |
| 類比輸出 | 1 - 5 V |
| 耐負載能力 | 50 kOhm |
| 指示範圍 | -1 ... 1 l/min |
| 工作電壓範圍 DC | 12 ... 24 V |
| 電氣連接 | 電纜 |
| 電纜長度 | 1 m |
| 電纜護套的材料訊息 | PVC |
| 安裝類型 | 具安裝支架 |
| 產品重量 | 70 g |
| 外殼的材料訊息 | PA |
| 顯示類型 | 31-字母數字 |
| 防護等級 | IP40 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 2 - Moderate corrosion stress |