


自動排水閥

PWEA-AP-3D

產品代號: 538678

FESTO

用於外部連接, 具有獨立的電控制器。



技術參數

特性	值
驅動類型	電氣的
裝配位置	垂直 +/- 5°
手控裝置	推力
冷凝水排放	全自動
設計結構	外部, 電氣方式, 全自動
測定變量	填充水平
閥功能	關閉的 3/2 單穩定
控制元件	膜片式小型按鍵 具測試鍵
預備狀態顯示	LED
工作狀態顯示	LED
工作壓力	0.8 ... 16 bar
警告輸出	接觸類型
額定工作電壓 DC	24 V
額定容積, 冷凝水排放	2 W
工作介質	壓縮空氣
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
介質溫度	1 ... 60 °C
保護等級	IP65 到 IEC 60529
安全等級	III
環境溫度	1 ... 60 °C
產品重量	700 g
電氣連接	插頭 M12x1 5-pin 圓形設計
安裝類型	線路安裝
冷凝水排放接口	PK-8
氣壓連接	G1/2
材料訊息, 冷凝物容器	鍛造鋁合金
材料備註	不含有黃銅和PTFE
外殼的材料訊息	塑料的