


力矩補償

FKC-25

料號: 538715

FESTO

用於直線驅動器 DGC-G.



技術參數

特性	值
尺寸	25
徑向偏移 +/-	2.5 mm
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 ... 60 °C
作用力的方向上的最高負載 (短時) +/-	3,000 N
作用力的方向上的最高負載 (長時間) +/-	1,400 N
產品重量	119 g
材料備註	符合 RoHS
Material joint	PA-加強
Material on ball stud	高合金鋼
Material plate	鍛造鋁合金