


# 被動式導向軸

## FDG-63- -ZR-RF

料號: 538793

FESTO



代表範例



## 技術參數

整體數據表 – 個別數值取決於您的配置.

特性	值
尺寸	63
行程	1 ... 5,000 mm
備用行程	244 mm
裝配位置	任何
導向	滾輪導向
設計結構	導向
最大加速度	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
最高速度	$\leq 10 \text{ m/s}$
環境溫度	0 ... 60 °C
轉動面積矩 2nd 度 lx	16,640E+03 mm <sup>4</sup>
轉動面積矩 2nd 度 ly	5,997E+03 mm <sup>4</sup>
最大輸出力Fy	600 N
最大輸出力Fz	600 N
最大扭矩Mx	65 Nm
置換力	5 ... 30 N
每 10 mm 行程所增加的重量	138.4 g
安裝類型	具配件
材料備註	不含黃銅和聚四氟乙烯
Material cover cap	PA
Material guide rail	鋼
Material of guide component	鋼
Material housing	鋁 電鍍