



接近開關

SME-8-ZS-230V-K2,5Q-OE

產品代號: 538816

FESTO

電驅動, 具磁簧, 2芯連接, 用於具 8 mm 感測器槽的驅動單元, 具電纜。



技術參數

特性	值
設計	用於T型槽
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU low 電壓 指導原則
材料備註	不含有黃銅和PTFE
測量原則	磁簧磁鐵
環境溫度	-20 ... 60 °C
開關輸出	接觸式, 雙極性
切換元件功能	常開觸點
切換值的重複能力	+/- 0,1 mm
開啟時間	<= 2 ms
關閉時間	<= 0.1 ms
最大切換頻率	50 Hz
最大輸出電流	120 mA
最大接點容量 AC	10 VA
最大接點容量 DC	10 W
電壓降	<= 4 V
剩餘電流	0 mA
短路強度	否
過載承受能力	還不可獲得
工作電壓範圍 AC	5 ... 250 V
工作電壓範圍 DC	5 ... 250 V
極性容錯保護	否
電氣連接	2芯 電纜
接頭的導線引出方向	橫向
電纜長度	2.5 m
電纜護套的材料訊息	TPE-U(PU)
安裝類型	夾在T型槽中 可從縱深方向插入槽內
緊固扭矩	0.5 Nm
產品重量	30 g
外殼的材料訊息	環氧樹脂 PC PET 高合金鋼, 耐腐蝕
工作狀態顯示	黃色 LED
環境溫度	-5 ... 60 °C
保護等級	IP65 IP67
絕緣電壓	250 V
浪湧強度	4 kV