


接近開關 SMEO-8E-ZS-230V-K2,5Q-OE-S6

產品代號: 538990

FESTO

電驅動，帶舌簧觸點，用於帶 8 mm 傳感器槽的驅動單元，
不帶安裝組件，帶電纜，耐高溫型

需要另外訂購固定件 SMB-8E (產品代號 178230).



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------|-------------------------------------|
| 工作電壓範圍 DC | 5 ... 250 V |
| 工作電壓範圍 AC | 5 ... 250 V |
| 開關輸出 | 接觸式, 雙極性 |
| 切換元件功能 | 常開觸點 |
| 最大輸出電流 | 120 mA |
| 電纜長度 | 2.5 m |
| 電連接 | 2芯 電纜 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 4 |
| 設計 | 用於T-槽 |
| 短路強度 | 否 |
| 測量原則 | 舌簧磁鐵 |
| 極性容錯保護 | 否 |
| 工作狀態顯示 | 黃色 LED |
| 關閉時間 | ≤ 0.1 ms |
| 開啟時間 | ≤ 0.5 ms |
| 最大接點容量 AC | 10 VA |
| 最大接點容量 DC | 10 W |
| 剩餘電流 | 0 mA |
| 電壓降 | 4 V |
| 過載承受能力 | 還不可獲得 |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU low 電壓 指導原則 |
| 防護等級 | IP65 IP67 |
| 環境溫度 | -20 ... 120 °C -20 ... 120 °C |
| 緊固扭矩 | 0.5 Nm |
| 產品重量 | 44.3 g |
| 切換值的重復能力 | +/- 0,1 mm |
| 接頭的導線引出方向 | 橫向 |
| 安裝類型 | 帶附件 可以從上方插入到槽內 |
| 材料備注 | 不含有黃銅和PTFE |
| 外殼的材料信息 | TPE-U(PU) |
| 電纜護套的材料信息 | TPE-O |