

精密過濾器

MS4N-LFM-1/8-BUV-Z

產品代號: 539207

FESTO

1 µm filter, metal bowl guard, fully automatic condensate drain, flow direction from right to left.



技術參數

特性	值
尺寸	4
系列	MS
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	1 µm
過濾器功效	99.99 %
冷凝水排放	全自動
設計結構	纖維過濾器
冷凝物最大容積	25 ml
杯罩保護	具有整合的金屬外殼
輸入壓力 1	2 ... 12 bar
標準額定流量	180 l/min
工作介質	過濾、未潤滑壓縮空氣，過濾精度5 此
耐腐蝕等級 CRC	2
儲藏溫度	-10 ... 60 °C
輸出口的空氣純淨度	2.7.3 符合 DIN ISO 8573-1
介質溫度	5 ... 60 °C
殘渣油的成分	0.5 mg/m ³
環境溫度	5 ... 60 °C
產品重量	350 g
安裝類型	具附件 可選 線路安裝
氣壓連接, 氣口 1	NPT1/8-27
氣壓連接, 氣口 2	NPT1/8-27
材料備註	不含有黃銅和PTFE
密封件的材料訊息	NBR
過濾器的材料訊息	硼 酸鹽纖維
外殼的材料訊息	壓鑄鋁
杯罩的材料訊息	壓鑄鋁 鍛造鋁合金
觀察窗的材料訊息	PA