


旋轉分氣塊

GF-1/4-2

料號: 539288

FESTO

多路旋轉分配器, 2 個獨立的輸入和輸出.



技術參數

| 特性 | 值 |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 額定尺寸 | 8 mm |
| 裝配位置 | 任何 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| 操作壓力的完整溫度範圍 | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| 標準額定流量 1.1-2.1 | 1,250 l/min |
| 標準額定流量 1.2-2.2 | 2,020 l/min |
| 最高速度 | 300 1/min |
| 操作介質 | 壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (liquid, free of ice) |
| 注意: 操作和嚮導介質 | Use 5 µm filter when operating with water 潤滑操作可行 |
| 耐腐蝕等級 CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 環境溫度 | -10 ... 80 °C |
| 氣壓連接, 氣口 1 | G1/4 |
| 氣壓連接, 氣口 2 | G1/4 |
| 材料備註 | 符合 RoHS |