



接近開關

SMT-10F-PS-24V-K0,3L-M5D

產品代號: 539495

FESTO

電控, 非接觸, PNP, 適用於具有10號感測器槽的驅動器, 通過M5 插頭從頂部進行進行裝配.



技術參數

特性	值
設計	適用於圓形槽
基於標準	DIN EN 60947-5-2
授權	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU low 電壓 指導原則
材料備註	不含有黃銅和PTFE
測定變量	位置
測量原則	磁阻
環境溫度	-20 ... 60 °C
開關輸出	PNP/NPN
切換元件功能	常開觸點
切換值的重複能力	+/- 0,1 mm
開啟時間	0.5 ms
關閉時間	0.5 ms
最大輸出電流	200 mA
最大接點容量 DC	6 W
電壓降	2 V
電感式保護迴路	整合的
剩餘電流	0.01 mA
短路強度	是
過載承受能力	已可供應
工作電壓範圍 DC	5 ... 30 V
殘餘紋波	10 %
極性容錯保護	對於所有的電接口
電氣連接	具插頭電纜 M5x0,5
接頭的導線引出方向	軸向
卷曲接頭的材料訊息	黃銅 鍍金
電纜長度	0.3 m
電纜外套顏色	灰色
電纜類型	LifY11Y
電纜護套的材料訊息	PUR
材料訊息, 絕緣護套	PVC
電纜的最小彎折半徑	24 mm
安裝類型	夾緊在圓形槽中
緊固扭矩	0.4 Nm
裝配位置	任何
產品重量	5 g
殼體顏色	黑色
外殼的材料訊息	PA
工作狀態顯示	黃色 LED
環境溫度	-5 ... 60 °C
保護等級	IP65 IP67