


連接電纜

NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3

料號: 539508

FESTO

用於近接感測器, 位置傳送器, 壓力開關, 流量感測器, 視覺和電感感測器.



技術參數

| 特性 | 值 |
|------------|---|
| 電纜屬性 | 適合於拖鏈 |
| 工作電壓範圍 AC | 30 V |
| 工作電壓範圍 DC | 30 V |
| 容許的電流負載 | 1.7 A |
| 污染程度 | 3 |
| 防護等級 | IP65 IP67 |
| 最大緊固扭矩, 插座 | 0.3 Nm |
| 電纜的最小彎折半徑 | 30 mm |
| 導線末端 | 導線末端套圈 |
| 電氣連接 | 直式插座 / 電纜 M5x0.5 / 開放末端 4-芯 / 3-線 |
| 電纜結構 | 3x0,14 |
| 電纜直徑 | 2.9 mm |
| 電纜長度 | 5 m |
| 電纜類型 | LifY11Y |
| 導體的額定截面 | 0.14 mm ² |
| 安裝類型 | 具滾花螺帽 具套筒螺帽 |
| 顏色, 導線 | 藍色 棕色 黑色 |
| 外殼顏色 | 黑色 |
| 電纜外套顏色 | 灰色 |
| 鎖緊螺帽的材料訊息 | 黃銅 鍍鎳 |
| 外殼的材料訊息 | TPE-U(PU) |
| 電纜護套的材料訊息 | TPE-U(PU) |
| 壓接連接件的材料訊息 | 黃銅 鍍金 |