


## 連接電纜

### NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3

料號: 539510

FESTO

用於近接感測器, 位置傳送器, 壓力開關, 流量感測器, 視覺和電感感測器.



## 技術參數

特性	值
電纜屬性	適合於拖鏈
工作電壓範圍 AC	30 V
工作電壓範圍 DC	30 V
容許的電流負載	1.7 A
污染程度	3
防護等級	IP65 IP67
最大緊固扭矩, 插座	0.3 Nm
插頭最大旋緊扭矩	0.3 Nm
電纜的最小彎折半徑	30 mm
電氣連接	4-pin / 3-pin M5x0,5 / M8x1 直式插頭 / 直式插座
電纜結構	3 x 0,14 mm <sup>2</sup>
電纜直徑	2.9 mm
電纜長度	1 m
電纜類型	LifY11Y
導體的額定截面	0.14 mm <sup>2</sup>
安裝類型	具滾花螺帽 具套筒螺帽
外殼顏色	黑色
電纜外套顏色	灰色
鎖緊螺帽的材料訊息	黃銅 鍍鎳
外殼的材料訊息	TPE-U(PU)
電纜護套的材料訊息	TPE-U(PU)
壓接連接件的材料訊息	黃銅 鍍金