



# 過濾調壓閥 LFR-1/8-DB-7-MINI

料號: 539683

FESTO

輸出壓力最大 7 bar, 具壓力錶, 40 μ 的過濾等級.



## 技術參數

特性	值
尺寸	Mini型
寬度	44 mm
系列	DB
驅動器鎖	旋轉手柄, 具鎖定
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	40 μm
冷凝水排放	手動旋轉
設計結構	過濾調壓閥具壓力錶
控制器功能	具第二排氣通道 具回流
壓力錶	具壓力錶
操作壓力	1.5 ... 10 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 7 bar
最大壓力遲滯	0.5 bar
標準額定流量	>= 700 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [-:9:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	1
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:8:4] 惰性氣體
介質溫度	-5 ... 50 °C
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	200 g
安裝類型	選配 線路安裝 具通孔 具安裝支架
壓力錶接口	G1/8
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 2	G1/8
材料備註	符合 RoHS
密封件的材料訊息	NBR
材料訊息, 旋轉手柄	POM
過濾器的材料訊息	PE
外殼的材料訊息	PA-加強
杯罩的材料訊息	PC