

# 過濾調壓閥



## LFR-1/4-DB-7-5M-MINI-H

料號: 539690  
將停止供貨的產品

FESTO

輸出壓力最大 7 bar，具壓力錶，5 μ 的過濾等級。

Type to be discontinued. Available until 2024. See Support Portal for alternative products.



### 技術參數

特性	值
尺寸	Mini型
寬度	44 mm
系列	DB
驅動器鎖	旋轉手柄，具鎖定
裝配位置	垂直 +/- 5°
過濾等級	5 μm
冷凝水排放	半自動
設計結構	過濾調壓閥具壓力錶
控制器功能	具第二排氣通道 具回流
壓力錶	具壓力錶
Operating pressure MPa	0.15 ... 1 MPa
操作壓力	1.5 ... 10 bar
壓力控制範圍	0.5 ... 7 bar
最大壓力遲滯	0.5 bar
標準額定流量	>= 1,000 l/min
操作介質	壓縮空氣符合 ISO 8573-1:2010 [:-9:-] 惰性氣體
耐腐蝕等級 CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
輸出口的空氣純淨度	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [6:8:4] 惰性氣體
介質溫度	-5 ... 50 °C
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	200 g
安裝類型	線路安裝 具通孔 具安裝支架 選配
壓力錶接口	G1/8
氣壓連接，氣口 1	G1/4
氣壓連接，氣口 2	G1/4
材料備註	符合 RoHS
Material seals	NBR
Material rotary knob	POM
Material filter	PE
Material housing	PA-加強
Material bowl	PC