

插座 MSSD-C-M16

訂貨編號: 539709

FESTO



資料表

特性	值
連接頻率	50
安裝方式	透過 M3 中央螺絲安裝在電磁閥上
安裝位置	可選
產品重量	38 g
電氣介面	3 針 直角式插座 類型 A 符合 DIN EN 175301-803 標準 方形
電纜接頭	M16
許用的電纜直徑	6 mm...8 mm
介面橫截面	1.5 mm ²
防護等級	IP65 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-20 °C...115 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
外殼材質	加強型聚醯胺
密封件材質	HNBR