

# 插座 MSSD-EB-M12

訂貨編號: 539712

FESTO



## 資料表

特性	值
連接頻率	50
安裝方式	透過 M2.5 中央螺絲安裝在電磁閥上
安裝位置	可選
產品重量	11 g
電氣介面	3 針 直角式插座 類型 C 符合 DIN EN 175301-803 標準 方形
電纜接頭	M12
許用的電纜直徑	4 mm...6 mm
介面橫截面	1.5 mm <sup>2</sup>
防護等級	IP65 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-40 °C...125 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
外殼材質	加強型聚醯胺
密封件材質	HNBR