

插頭插座 MSSD-V-M16

料號: 539713

FESTO

用於電磁線圈和閥，連接孔樣式符合DIN EN 175 301標準，B類。



技術參數

特性	值
連接頻率	50
安裝類型	通過M3中心螺絲安裝在電磁閥上
裝配位置	任何
產品重量	35 g
電氣連接	3-pin 直角式插頭插座 Plug pattern type B to EN 175301-803 符合DIN EN 175301-803標準 方塊形結構
電纜螺紋連接	M16
容許的電纜直徑	6 ... 8 mm
端子截面	0.75 mm ²
防護等級	IP65 符合 IEC 60529
環境溫度	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA-加強
Material seals	HNBR