

# 底座 VABS-S4-1S-G14-K2

訂貨編號: 539725

FESTO



## 資料表

| 特性                    | 值  |
|-----------------------|--|
| 寬度                    | 26 mm  |
| 基於標準                  | ISO 15407-2                                  |
| 安裝位置                  | 可選   |
| 嚮導氣源                  | 外部   |
| 工作壓力                  | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar       |
| 操作電壓範圍 DC             | 24 V   |
| 抗電湧性                  | 4 kV   |
| 40°C 時的額定電流           | 2 A  |
| 污染等級                  | 3  |
| CE 認證 ( 見合格聲明 )       | 符合歐盟防爆指令 (ATEX)<br>符合歐盟低電壓指令<br>符合歐盟 RoHS 指令 |
| CE 標記 ( 見合格聲明 )       | 根據 UK EX 指令<br>符合英國 RoHS 指令<br>符合英國電氣設備相關規定  |
| 歐盟境外防爆認證              | EPL Gc (GB)                                  |
| 防爆                    | 防爆區 2 (ATEX)<br>2 區 (UKEX)                   |
| ATEX 氣體類別             | II 3G  |
| 氣體防爆阻燃類型              | Ex ec IIC T3 Gc X                            |
| 防爆裝配                  | IIC  |
| 工作介質                  | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]             |
| 工作和嚮導介質說明             | 可用潤滑介質工作 ( 之後須一直潤滑介質工作 )                     |
| 耐腐蝕等級 CRC             | 0 - 無耐腐蝕能力                                   |
| 油漆濕潤缺陷物質 ( PWIS ) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| 組件最高表面溫度              | T3   |
| 防護等級                  | IP65<br>NEMA 4<br>在組裝好的狀態下                   |
| 環境溫度                  | -5 °C...50 °C                                |
| 產品重量                  | 302 g  |
| 安裝方式                  | 具通孔<br>符合 ISO 15407-2 標準                     |

| 特性   | 值       |
|------|---------|
| 材料說明 | RoHS 合規 |
| 底座材質 | 壓鑄鋁     |