

連接塊

CPPSC1-PRS-2-5-MP


料號: 539902

將停止供貨的產品

用於閥島 CPA-SC.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

FESTO



技術參數

特性	值
網柵尺寸	10.5 mm
壓力區隔離	1和3和5
裝配位置	任何
閥位的最大數量	2
閥位識別	標籤
操作壓力	10 bar
耐腐蝕等級 CRC	2
介質溫度	-5 ... 50 °C
聲壓等級	85 dB(A)
防護等級	IP40
環境溫度	-5 ... 50 °C
授權	c UL us - Recognized (OL)
產品重量	430 g
閥介面, 電氣	3-pin
底座的安裝方法	具通孔 具頂部導軌
安裝類型	選配 具通孔 具頂部導軌
嚮導氣口 12/14	M5
排氣接口	M5
嚮導排氣口 82	M5
嚮導排氣口 82/84	M5
氣壓連接, 氣口 1	G1/8
氣壓連接, 氣口 3	G1/8
氣壓連接, 氣口 5	G1/8
底座的材料訊息	鍛造鋁合金 電鍍