

直線坐標氣壓缸


HME-25- -

產品代號: 539982

FESTO

根據配置，圖示、資料表的技術數據、及相關配件，
可能不完全符合本產品

將停產的產品，供貨至 2011.



代表範例

技術參數

~ConfIndependentDatasheet

特性	值
尺寸	25
行程	100 ... 400 mm
驅動單元的運作模式	連接軛
導向	循環滾珠軸承導向
設計結構	導向 操作模組 電動直線驅動器
馬達類型	直線 AC 伺服馬達
溫度監控	在溫度超載時關機
最高速度	3 m/s
重複精度	+/-0,015 mm +/-0,0225 mm
聯結電壓	48 V
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU-EMV 指導原則
耐腐蝕等級 CRC	2
電磁輻射	無
最高馬達溫度	70 °C
標準溫度	23 °C
保護等級	IP40
環境溫度	0 ... 40 °C
輸送力峰值	257 N
導向元件的潤滑間隔	2,500 km
前面單元的安裝	可選 具內螺紋和對心軸套 具有燕尾槽安裝元件 具有溝槽安裝條 通過通孔和定位軸套
安裝類型, 直線模組	可選 具有溝槽安裝條 具有燕尾槽安裝元件
材料備註	含有PWIS 物質
蓋子的材料訊息	鍛造鋁合金 陽極氧化處理
材料訊息, 前側版	鍛造鋁合金 陽極氧化處理
材料訊息, 導向管	滾柱軸承鋼 有鍍層
外殼的材料訊息	鍛造鋁合金 陽極氧化處理
活塞桿的材料訊息	高合金鋼, 耐腐蝕