



調壓閥板

VABF-S4-1-R2C2-C-6

料號: 540160

FESTO

用於閥島 VTSA 及 VTSA-F, 標準孔型符合 15407-2, 最高達 6 bar.



技術參數

特性	值
寬度	26 mm
基於標準	ISO 15407-2
裝配位置	任何
控制器功能	輸出壓力恆定 具第二排氣通道
壓力錶選擇	可能的
Operating pressure MPa	0.6 MPa
操作壓力	6 bar
壓力調節範圍 Mpa	0.02 ... 0.6 MPa
壓力控制範圍	0.2 ... 6 bar
壓力調節範圍 psi	2.9 ... 87 psi
輸入壓力 1	0.5 ... 10 bar
CE 符號 (參見符合的標準)	根據 EU 低電壓設備指導原則
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
操作介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
注意: 操作和嚮導介質	潤滑操作可行 (隨後需要進一步操作)
耐腐蝕等級 CRC	0 - No corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
防護等級	IP65 NEMA 4
嚮導介質	壓縮空氣符合 ISO8573-1:2010 [7:4:4]
環境溫度	-5 ... 50 °C
產品重量	448 g
垂直堆疊型的安裝	在氣路板模組上 在單個底座上
壓力錶接口	具固定夾
Material control panel	PA
Material regulator housing	壓鑄鋁