


伺服馬達

MTR-AC-40-3S-AB

產品代號: 540300

FESTO

不具齒輪元件/具剎車



技術參數

| 特性 | 值 |
|-----------------|-------------------------------------|
| 轉子位置感測器 | 溶劑 |
| 溫度監控 | PTC 電阻 |
| 最高速度 | 10,400 1/min |
| 額定擺動速度 | 6,000 1/min |
| 制動裝置的DC工作電壓 | 24 V |
| 連續的開路電流 | 0.78 A |
| 絕緣保護等級 | F |
| 制動裝置的功耗 | 6 W |
| 馬達恆定 | 0.344 Nm/A |
| 額定馬達功率 | 150 W |
| 額定電壓 DC | 325 V |
| 額定電機電流 | 0.7 A |
| 峰值電流 | 3.3 A |
| CE 符號 (參見符合的標準) | 根據 EU-EMV 指導原則 根據 EU low 電壓 指導原則 |
| 儲藏溫度 | -10 ... 60 °C |
| 相對空氣濕度 | 0 - 90 % |
| 保護等級 | IP54 |
| 環境溫度 | -40 ... 40 °C |
| 授權 | c UL us - Recognized (OL) |
| 斷電時總和轉動慣量 | 0.055 kgcm ² |
| 剎車保持扭矩 | 0.4 Nm |
| 剎車的重力慣性力矩 | 0.01 kgcm ² |
| 轉子的重力慣性力矩 | 0.045 kgcm ² |
| 額定轉矩 | 0.24 Nm |
| 最大轉矩 | 1 Nm |
| 停轉扭矩 | 0.27 Nm |
| 容許的軸向驅動軸負載 | 12 N |
| 容許的徑向軸負載 | 82 N |
| 產品重量 | 735 g |
| 電接頭系統 | 插頭 |